







TERMOACCUMULATORE PER ACQUA TECNICA CON MODULO ACQUAMAS® PER PRODUZIONE ISTANTANEA DI A.C.S. E 2 SCAMBIATORI FISSI DI CUI UNO A CARICAMENTO TERMICO SUPERIORE CTS®



IMPIEGO

Accumulo stratificato di acqua tecnica, per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS) con portate e rendimenti elevati in impianti con generatore a bassa temperatura come le pompe di calore (PDC),

con integrazione di una fonte di calore ausiliaria e dell'impianto solare termico con sistema a caricamento termico dall'alto. MATERIALI E FINITURE

Acciaio al carbonio, esternamente verniciato ed internamente non

MODULO DI PRODUZIONE ISTANTANEA ACS:

Modulo ACQUAMAS® esterno con scambiatore a piastre in acciaio inox 316L per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS), dotato di centralina di gestione elettronica.

SCAMBIATORE DI CALORE (ACCUMULO ACQUA TECNICA):

Il termoaccumulatore è equipaggiato con 2 scambiatori di calore fissi in acciaio al carbonio: uno superiore per integrare un ulteriore generatore termico e uno inferiore, con sistema a caricamento termico dall'alto CTS®, che consente di sfruttare al massimo l'energia solare.

COIBENTAZIONE

Termoaccumulatore: poliuretano espanso ad elevato isolamento

Modulo ACQUAMAS®: contenuto all'interno di struttura in PPE, con funzione di alloggiamento e coibentazione.

Rivestimento esterno in PVC.

INFORMAZIONI TECNICHE

Termoaccumulatore ACQUAMAS®, specifico per l'accumulo e la gestione del calore prodotto dall'impianto termico e la produzione istantanea di ACS, senza quindi accumulo di acqua calda sanitaria, con i seguenti vantaggi:

- facilità di manutenzione
- massima igiene in funzione anti-legionellosi.

GARANZIA

5 anni sul corpo bollitore. Per altre componenti vedi condizioni generali

SUPERFICI

SCAMBIATORI

CLASSE ENERGETICA





ACQUAMAS® 3 CTS® Coibentazione

Sup Inf. Modulo ACQUAMAS® ErP **RIGIDA** Modello (a piastre saldobrasate inox) $[m^2]$ CODICE $[m^2]$ 500 3251162314870 1,9 2,1 C 120 600 3251162314871 1,9 2,1 C



BREVETTATO

| Modello _. | Modulo ACS | Produzione ACS (10-45 °C) con accumulo T≥ 60 °C | Disponibilità massima di ACS (10-45 °C) con accumulo a 60 °C | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | [lt/min] | [lt] | | | | | |
| 500 | M. J. J. AOOHAMAO® - | 40 | 570 | | | | | |
| 600 | Modulo ACQUAMAS® - | 40 | 670 | | | | | |

ACCESSORI

Termometro con pozzetto

CODICE 5032240000107 Confezione da 5 pezzi



Kit di ricircolo

5221000000073 Circolatore per acqua calda sanitaria




Kit collegamento termoaccumulatori


| int conegamento termoaccamanatori | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CODICE | Connessione | | | | | | | | | |
| 5006170001001 | 1" 1/2 | | | | | | | | | |
| Kit estensibile (200 ÷ 400 mm) | | | | | | | | | | |
| in acciaio inox | | | | | | | | | | |



ACQUAMAS® **3 CTS**®
Termoaccumulatore per acqua tecnica con modulo ACQUAMAS® per produzione istantanea di A.C.S. E 2 SCAMBIATORI FISSI DI CUI UNO A CARICAMENTO TERMICO SUPERIORE CTS®

| ACCUMULO | SCAME FIS | IATORE SSO | SCAMBI PIASTRE IN | DUREZZA A.C.S. | | |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|-------|--|
| Pmax Tmax | Pmax | Tmax | Pmax | Tmax | F max | |
| 3 bar 99 °C | 12 bar | 110 °C | 8 bar | 99°C | 30 °f | |





Per esempi di impianto vedi la sezione SUPPORTO TECNICO

| | l | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | Dal generatore/sfiato G 1"1/2 F | | | | | | | | | |
| В | Dal generatore G 1*1/2 F | | | | | | | | | |
| С | Al generatore G 1"1/2 F | | | | | | | | | |
| D | Sonda G 1/2" F | | | | | | | | | |
| G | Ingresso scambiatore fisso G 1" F | | | | | | | | | |
| Н | Uscita scambiatore fisso G 1" F | | | | | | | | | |
| 1 | Connessione per integrazione elettrica G 1"1/2 F | | | | | | | | | |
| L | Uscita acqua calda sanitaria G 1" M | | | | | | | | | |
| М | Ingresso acqua sanitaria G 1" M | | | | | | | | | |

ACQUAMAS® 3 CTS®

| Modello | Volume lordo | De | Df | Н | H1 | H2 | Н3 | H4 | H5 | Н6 | H7 | Н8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
|---------|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | [lt] | | | | | | | | [mm] | | | | | | | | |
| 500 | 478 | 750 | 650 | 1619 | 247 | 215 | 360 | 425 | 533 | 425 | 870 | 930 | 1025 | 1011 | 1130 | 1231 | 1343 |
| 600 | 560 | 750 | 650 | 1870 | 247 | 215 | 360 | 582 | 695 | 425 | 970 | 1090 | 1200 | 1144 | 1485 | 1391 | 1593 |

(B) (C)

(D) (H) (G)


(H) (G)

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

(B) (C)



ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON ACQUAMAS® 3 CTS®



- 1 Pompa Di Calore
- Serbatoio Inerziale Volano Termico PDC
- 3 Accumulo ACQUAMAS® 3 CTS®
- 4 Vaso Espansione Impianto
- 5 Resistenza Elettrica ACS
- 6 Valvola 3 Vie Motorizzata
- 8 Circolatore
- 9 Kit Ricircolo ACS
- 10 Componenti obbligatori per la conformità dell'Acqua Sanitaria alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia.
- 11 Componenti obbligatori per la conformità dell'Acqua Impianto alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia.
- 12 Misuratore di portata o coppia di manometri
- 13 Defangatore Magnetico
- 15 Giunti Antivibranti
- 16 Generatore Termico Ausiliario
- 17 Collettori Termici Solari
- 18 Gruppo di Circolazione Solare
- 19 Valvola di Zona
- 20 Miscelazione Impianto Bassa Temperatura
- 21 Valvola di By-pass

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.





MODULO ACQUAMAS® PER PRODUZIONE ISTANTANEA DI A.C.S.

- 2-40 LITRI/MINUTO
- SCAMBIATORE A PIASTRE SALDOBRASATE INOX 316L
- RACCORDERIA ACS INOX
- CENTRALINA DI GESTIONE ELETTRONICA

